

受注生産製品 一覧表

2012年5月

品種コード	製品名	外箱入数 (個/箱)	保存温度	弊社2011・2012総 合カタログ掲載 ページ
4113-010	コーラゲン I コート フラスコ25cm2 スリム ベントキャップ	60	室温(30℃以下)	32
4721-010	コーラゲン I コート 384wellプレート クリア	20	室温(30℃以下)	32
4724-010	コーラゲン I コート 384wellプレート ホワイト	20	室温(30℃以下)	32
MT4934-010	コーラゲン I コート 96wellプレート ホワイト	20	室温(30℃以下)	33
MT4938-010	コーラゲン I コート 96wellプレート ホワイト(ボトムクリア)	20	室温(30℃以下)	33
MT4936-010	コーラゲン I コート 96wellプレート ブラック	20	室温(30℃以下)	33
MT4940-010	コーラゲン I コート 96wellプレート ブラック(ボトムクリア)	20	室温(30℃以下)	33
MT4334-010	コーラゲン I コート 384wellプレート ホワイト	20	室温(30℃以下)	33
MT4330-010	コーラゲン I コート 384wellプレート ホワイト(ボトムクリア)	20	室温(30℃以下)	33
MT4328-010	コーラゲン I コート 384wellプレート ブラック	20	室温(30℃以下)	33
MT4332-010	コーラゲン I コート 384wellプレート ブラック(ボトムクリア)	20	室温(30℃以下)	33
4702-010	コーラゲン I コート チャンバーライド II 1チャンバー	12	室温(30℃以下)	33
4712-010	コーラゲン I コート チャンバーライド II 2チャンバー	12	室温(30℃以下)	33
4722-010	コーラゲン I コート チャンバーライド II 4チャンバー	12	室温(30℃以下)	33
4732-010	コーラゲン I コート チャンバーライド II 8チャンバー	12	室温(30℃以下)	33
4202-010	コーラゲン I コート カバーガラスチャンバー 1チャンバー	10	室温(30℃以下)	33
4212-010	コーラゲン I コート カバーガラスチャンバー 2チャンバー	10	室温(30℃以下)	33
4222-010	コーラゲン I コート カバーガラスチャンバー 4チャンバー	10	室温(30℃以下)	33
4232-010	コーラゲン I コート カバーガラスチャンバー 8チャンバー	10	室温(30℃以下)	33
4816-010	コーラゲン I コート EZVIEWカルチャープレートLB 6wellプレート	10	室温(30℃以下)	33
4826-010	コーラゲン I コート EZVIEWカルチャープレートLB 24wellプレート	10	室温(30℃以下)	33
4000-014	コーラゲンIVコート ディッシュ35mm	200	室温(30℃以下)	34
4010-014	コーラゲンIVコート ディッシュ60mm	200	室温(30℃以下)	34
4020-014	コーラゲンIVコート ディッシュ100mm	120	室温(30℃以下)	34
4810-014	コーラゲンIVコート 6wellプレート	20	室温(30℃以下)	34
4820-014	コーラゲンIVコート 24wellプレート	20	室温(30℃以下)	34
4860-014	コーラゲンIVコート 96wellプレート	20	室温(30℃以下)	34
MT4934-040	ポリ-L-リジンコート 96wellプレート ホワイト	20	室温(30℃以下)	35
MT4936-040	ポリ-L-リジンコート 96wellプレート ブラック	20	室温(30℃以下)	35
MT4938-040	ポリ-L-リジンコート 96wellプレート ホワイト(ボトムクリア)	20	室温(30℃以下)	35
MT4940-040	ポリ-L-リジンコート 96wellプレート ブラック(ボトムクリア)	20	室温(30℃以下)	35
MT4334-040	ポリ-L-リジンコート 384wellプレート ホワイト	20	室温(30℃以下)	35
MT4328-040	ポリ-L-リジンコート 384wellプレート ブラック	20	室温(30℃以下)	35
MT4330-040	ポリ-L-リジンコート 384wellプレート ホワイト(ボトムクリア)	20	室温(30℃以下)	35
MT4332-040	ポリ-L-リジンコート 384wellプレート ブラック(ボトムクリア)	20	室温(30℃以下)	35
4970-040	ポリ-L-リジンコート ガラスベースディッシュ27mm(No.1S)	20	室温(30℃以下)	36
4971-040	ポリ-L-リジンコート ガラスベースディッシュ12mm(No.1S)	20	室温(30℃以下)	36
4702-040	ポリ-L-リジンコート チャンバーライド II 1チャンバー	12	冷蔵(4℃)	36
4712-040	ポリ-L-リジンコート チャンバーライド II 2チャンバー	12	冷蔵(4℃)	36
4722-040	ポリ-L-リジンコート チャンバーライド II 4チャンバー	12	冷蔵(4℃)	36
4732-040	ポリ-L-リジンコート チャンバーライド II 8チャンバー	12	冷蔵(4℃)	36
4202-040	ポリ-L-リジンコート カバーガラスチャンバー 1チャンバー	10	室温(30℃以下)	36
4212-040	ポリ-L-リジンコート カバーガラスチャンバー 2チャンバー	10	室温(30℃以下)	36
4222-040	ポリ-L-リジンコート カバーガラスチャンバー 4チャンバー	10	室温(30℃以下)	36
4232-040	ポリ-L-リジンコート カバーガラスチャンバー 8チャンバー	10	室温(30℃以下)	36
4000-041	ポリ-D-リジンコート ディッシュ35mm	200	室温(30℃以下)	37
4010-041	ポリ-D-リジンコート ディッシュ60mm	200	室温(30℃以下)	37
4020-041	ポリ-D-リジンコート ディッシュ100mm	120	室温(30℃以下)	37
4810-041	ポリ-D-リジンコート 6wellプレート	20	室温(30℃以下)	37
4815-041	ポリ-D-リジンコート 12wellプレート	20	室温(30℃以下)	37
4820-041	ポリ-D-リジンコート 24wellプレート	20	室温(30℃以下)	37
4830-041	ポリ-D-リジンコート 48wellプレート	20	室温(30℃以下)	37
4860-041	ポリ-D-リジンコート 96wellプレート	20	室温(30℃以下)	37
4970-041	ポリ-D-リジンコート ガラスベースディッシュ27mm(No.1S)	20	室温(30℃以下)	37
4971-041	ポリ-D-リジンコート ガラスベースディッシュ12mm(No.1S)	20	室温(30℃以下)	37
4202-041	ポリ-D-リジンコート カバーガラスチャンバー 1チャンバー	10	室温(30℃以下)	37
4212-041	ポリ-D-リジンコート カバーガラスチャンバー 2チャンバー	10	室温(30℃以下)	37
4222-041	ポリ-D-リジンコート カバーガラスチャンバー 4チャンバー	10	室温(30℃以下)	37
4232-041	ポリ-D-リジンコート カバーガラスチャンバー 8チャンバー	10	室温(30℃以下)	37
4000-060	ポリエチレンイミンコート ディッシュ35mm	60	室温(30℃以下)	38
4820-060	ポリエチレンイミンコート 24wellプレート	20	室温(30℃以下)	38
4816-060	ポリエチレンイミンコート EZVIEWカルチャープレートLB 6wellプレート	10	室温(30℃以下)	38
4826-060	ポリエチレンイミンコート EZVIEWカルチャープレートLB 24wellプレート	10	室温(30℃以下)	38
4912-060	ポリエチレンイミンコート カバーガラスφ12mm	48	室温(30℃以下)	38
4925-060	ポリエチレンイミンコート カバーガラスφ25mm	48	室温(30℃以下)	38
4000-031	ファイブロネクチンコート ディッシュ35mm	60	室温(30℃以下)	38
4010-031	ファイブロネクチンコート ディッシュ60mm	40	室温(30℃以下)	38
4020-031	ファイブロネクチンコート ディッシュ100mm	40	室温(30℃以下)	38
4000-091	EHSマトリックスコート EZCELL ディッシュ35mm 薄層コート	20	冷蔵(4℃)	39
4810-091	EHSマトリックスコート EZCELL 6wellプレート 薄層コート	5	冷蔵(4℃)	39
4820-091	EHSマトリックスコート EZCELL 24wellプレート 薄層コート	5	冷蔵(4℃)	39
4860-091	EHSマトリックスコート EZCELL 96wellプレート 薄層コート	5	冷蔵(4℃)	39